

Puls-Reflex-Füllstandmessgeräte

PulsFox® PMG 20, geführte Mikrowelle

Sondenauswahl

	Starre Mono- sonde MS	Flexible Mono- sonde MF	Koax- sonde KX	Teil- isolierte Sonden	PFA Voll- isolierte Sonden	FEP Voll- isolierte Sonden
Niedrige Behälter ≤ 1.000 mm	o	-	+	-	-	-
Behälter > 1.000 mm / ≤ 2.000 mm	+	o	+	+	+	+
Behälter > 2.000 mm / ≤ 3.000 mm	-	+	-	+	-	+
Hohe Behälter > 3.000 mm	-	+	-	+	-	+
Flüssigkeiten	+	+	+	+	+	+
Feststoffe	+	+	-	-	-	+
Hochviskose oder anhaftende Medien	o	o	-	o	o	o
Niederviskose Medien	+	+	+	+	+	+
Störende Einbauten / geringe Abstände	-	-	+	+	+	+
Leitfähiger Schaum auf dem Medium	+	+	-	+	+	+
Flüssigkeiten in Umgebung mit kondensierenden Dämpfen	-	-	-	+	+	+
Aggressive und sehr reine Flüssigkeiten	-	-	-	-	+	-
Aggressive Flüssigkeiten und Getränke	-	-	-	-	-	+

- nicht geeignet
- o bedingt geeignet
- + geeignet